

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 11T302 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de așchii: SS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire