

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmtor de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7010-1
Sfârâmtor de așchii	SS
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire