

Garant**SC.T 09T304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 09T304 HB7010-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rot**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de așchii	SM

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire