

Garant**TC.T 16T304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 16T304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire