

Garant**VBMT 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SS
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire