

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire