

**Garant****VC.T 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Categorie	HB7010-1
Sfârâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire