

Garant**GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, Ø h6 DC: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203205 20
GTIN	4062406120023
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Pentru operații de finisare.

Geometrie specială pentru evacuarea optimă a așchiilor.

Stabilitate proprie foarte mare, silențiozitate datorată danturii divizate inegal.

Pentru frezare pe circumferință ca operație de finisare.

Notă:

Comandați **model fără strat de acoperire** cu **Cod 203209**.

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	100 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	108 mm
Lungimea totală L	175 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Toleranță Ø nominal	h6
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Direcția de așchiere	orizontal
Număr de dinți Z	5
Ø de degajare D_1	19,5 mm
Ø tăișului D_c	20 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,07 mm

Unghiul elicei	38 grad
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Unghi teșitură	90 grad
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	W
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	450 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	180 m/min	N
PE-HD	recomandat	140 m/min	N
PA 66	recomandat	180 m/min	N
PEEK	recomandat	130 m/min	N
PF 31	recomandat	110 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	160 m/min	N
POM GF25	recomandat	140 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	140 m/min	N

PEEK GF30	recomandat	120 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	140 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	260 m/min	N
Cu	recomandat	140 m/min	N
CuZn	recomandat	120 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB