

**Arbore cu rulare rapidă tip 625S compact, subțire, SK 40, Turație: 40000min-1****Date comandă**

Numărul de comandă	358815 40000
GTIN	2050001870469
Clasa articolului	33I

Descriere**Execuție:**

Arbore cu rulare rapidă antrenat de aer, cu turație constant ridicată, în funcție de model, chiar și în sarcină de 25.000 – 65.000 rot./min. Putere până la 1 kW.

Avantaj:

- **Viteză mai mare de prelucrare la scule mai mici.**
- **Protejează mașina - turația este generată de arborele cu rulare rapidă - arborele mașinii stă pe loc.**
- **Utilizare îndelungată datorită răcirii integrate cu aer. Fără timpi de oprire.**
- **Durabilitate mai mare a sculelor.**
- **Calitate foarte bună a suprafeței sculelor - este necesară o retușare redusă.**

Aplicație:

Creșterea vitezelor de așchiere și de avans datorită arborilor de turație înaltă. Utilizare mai ales la scule cu diametru mic (6 mm).

Livrare:

Arbore de turație înaltă, bușă elastică, piuliță pentru bușe elastice, cheie, dop orb, filtru de aer, furtun de racordare.

Accesorii opționale:

Bac de schimbare a sculelor pentru schimbarea automată a sculelor. Necesari numai la alimentare **externă** cu aer - la cerere.

Notă:

Utilizați aer comprimat uscat, curat, la aprox. 6,2 bar.

Alți arbori la cerere: toate execuțiile uzuale de arbori, de diverse clase de performanță și turații.

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	25 mm
---------------------------	-------

Lungimea totală L	25 mm
Turație	40000 min ⁻¹
Ø exterior D	57,15 mm
Lungimea cozii L ₁	55 mm
Lungime activă A	169 mm
Tip	625S
Strategie de aşchiere	HSC
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	JIS B6339
Tip produs	Arbore cu rulare rapidă