



Arbore cu rulare rapidă tip 625 compact, HSK-A 63, Turație: 40000min-1



Date comandă

Numărul de comandă	358865 40000
GTIN	2050001870049
Clasa articolului	33I

Descriere

Execuție:

Arbore cu rulare rapidă antrenat de aer, cu turație constant ridicată, în funcție de model, chiar și în sarcină de 25.000 – 65.000 rot./min. Putere până la 1 kW.

Avantaj:

- **Viteză mai mare de prelucrare la scule mai mici.**
- **Protejează mașina - turația este generată de arborele cu rulare rapidă - arborele mașinii stă pe loc.**
- **Utilizare îndelungată datorită răcirii integrate cu aer. Fără timpi de oprire.**
- **Durabilitate mai mare a sculelor.**
- **Calitate foarte bună a suprafeței sculelor - este necesară o retușare redusă.**

Aplicație:

Creșterea vitezelor de așchiere și de avans datorită arborilor de turație înaltă. Utilizare mai ales la scule cu diametru mic (6 mm).

Livrare:

Arbore de turație înaltă, bucsă elastică, piuliță pentru bucsă elastică, cheie, dop orb, filtru de aer, furtun de racordare.

Accesorii opționale:

Bac de schimbare a sculelor pentru schimbarea automată a sculelor. Necesari numai la alimentare **externă** cu aer - la cerere.

Notă:

Utilizați aer comprimat uscat, curat, la aprox. 6,2 bar.

Alți arbori la cerere: toate execuțiile uzuale de arbori, de diverse clase de performanță și turații.

Descriere tehnică

Turație	40000 min ⁻¹
Ø exterior D	57,15 mm
Lungimea totală L	22 mm
Lungime activă A	154 mm
Tip	625
Strategie de aşchiere	HSC
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	JIS B6339
Tip produs	Arbore cu rulare rapidă