

 steinel**Aparat de suflat aer cald, Tip: 351403****Date comandă**

Numărul de comandă	078321 351403
GTIN	4007841351403
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Aparat de suflat aer cald HG 2120 E cu reglaj electronic, reglarea cantității de aer 150 – 500 l/min în 3 trepte.

Temperatură reglabilă fără trepte de la 80 – 630 °C

Aplicație:

Pentru sudarea și remodelarea maselor plastice, pentru contracție, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezghețare.

Descriere tehnică

Debit volumetric aer treapta 3	500 l/min
Putere absorbită	2200 W
Debit volumetric aer treapta 1	150 l/min
Temperatura aerului	80 - 630 °C
Debit volumetric aer treapta 2	300 l/min
Denumirea producătorului	HG 2120E

Greutate	850 g
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

Accesorii

Scanner pentru temperatură HL Scan Tip 014919	078326 014919
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Set de accesorii pentru aer cald 12 buc. Tip 075569	078329 075569
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690