




Bloc de strângere cu magnet permanent, cu interval polar fin, Tip: MH203



Date comandă

Numărul de comandă	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Clasa articolului	33S

Descriere

Execuție:

Două suprafețe de prindere magnetice.

Aplicație:

Pentru profilarea și prelucrarea pieselor mici, cum ar fi poansoanele ș.a.

Notă:

Magnet permanent, necomputabil.

Descriere tehnică

Abaterea unghiulară maximă	5 grad
Înălțimea câmpului magnetic	6 mm
Forță nominală de prindere	80 N/cm ²
Lățime B	25 mm
Tip	MH203
Greutate	0,5 kg
Rezistență la uzură a plăcii polare	6 mm
Distanță între poli	4 mm
Înălțimea totală C	25 mm
Lungime A	100 mm

Tip produs

Placă de strângere cu magnet