




Bloc de strângere cu magnet permanent, cu interval polar fin, Tip: MH203S



Date comandă

Numărul de comandă	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Clasa articolului	33S

Descriere

Execuție:

Două suprafețe de prindere magnetice.

Forță de fixare extrem de ridicată datorită magneților SmCo₅, pentru materiale greu de prelucrat.

Aplicație:

Pentru profilarea și prelucrarea pieselor mici, cum ar fi poansoanele ș.a.

Notă:

Magnet permanent, necomutabil.

Descriere tehnică

Lățime B	25 mm
Înălțimea câmpului magnetic	6 mm
Rezistență la uzură a plăcii polare	6 mm
Abaterea unghiulară maximă	5 grad
Distanță între poli	4 mm
Tip	MH203S
Greutate	0,5 kg
Forță nominală de prindere	180 N/cm ²
Înălțimea totală C	25 mm
Lungime A	100 mm

Tip produs

Placă de strângere cu magnet