

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă de debavurare Sârmă din oțel 0,20 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 250X60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570490 250X60
GTIN	4017359039038
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

Alezaj suport 50,8 mm canal de pană dublu 13×7. Se pot furniza diferite alezaje de prindere, la cerere.

**Sârmă de oțel** ondulată și foarte rezistentă.

**Aplicație:**

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale.

Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altele asemănătoare.

**Notă:**

Numai vârfurile periei acționează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durabilitatea periei.

**Descriere tehnică**

Ø periei D <sub>1</sub>	250 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	50 mm
Lățimea periei	58 mm

Turație maximă	3600 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Perie rotundă