

HOLEX
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare, ET 40, Ø nominal de strângere d: 10 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309449 10 |
| GTIN | 4045197783264 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere
Execuție:

Călit și șlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se **echilibrează erori ușoare de centrare** (pentru concentricitatea și calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicație:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru :

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de așchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Standard: Normă de lucru

Compensare radială R alezare: 0,1 mm

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 10 mm |
| Suport | ET 40 |
| Standard | Normă de lucru |

| | |
|---|----------------|
| Ø exterior D | 41 mm |
| Lungimea totală L | 49 mm |
| Compensare axială | 0,2 mm |
| Compensare radială R execuția fileturilor | 0,5 mm |
| Compensare radială R alezare | 0,1 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |