

Garant

Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 213200 25/2 |
| GTIN | 4045197783486 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Ø D ₃ | 10,6 mm |
| Ø cozii D ₅ h6 | 25 mm |
| Adâncime maximă de aşchiere a _{p max} | 1,4 mm |
| Lungime activă L ₁ | 36 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219883 (10IP; 2,2 Nm) |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | POMX 0704.. |
| Răcire interioară | da |
| Lungimea totală L _{ges} | 92 mm |
| Ø tăişului D _c | 25 mm |

| | |
|---------------------|------------------|
| Serie | Hi5 |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Tip de coadă | Coadă Weldon |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză de copiere |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219884 |