

**Garant****Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø tăișului D <sub>c</sub>	32 mm
Răcire interioară	da
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	100 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	40 mm
Număr de dinți Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm

Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2