

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z:
40/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	25,6 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Număr de dinți Z	4
Ø orificiu prindere	16 mm

Ø tăişului D _c	40 mm
Răcire interioară	da
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884