

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z:
66/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	66 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1,4 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Număr de dinți Z	6
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..

Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø D ₃	51,6 mm
Răcire interioară	da
Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2