

Garant**Capac de șlefuit (CER), Granulație 80, Ø, lungimea, forma capacelor de șlefuit: 2140L****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 553035 2140L |
| GTIN | 4062406122867 |
| Clasa articolului | 51E |

Descriere**Execuție:**

Agresivitate ridicată și îndepărtare rapidă datorită unei **lipiri optime a granulelor**.

Granulație ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a aliajelor cu nichel.

Rată ridicată de îndepărtare și șlefuire la rece.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Forma | L |
| Lungimea capacului de șlefuit | 40 mm |
| Turație recomandată | 9500 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ø capace șlefuit | 21 mm |
| Granulație | 80 |
| Caracteristici nume produs | Granulație 80 |
| Tip produs | Capac de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |