

Garant**GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122425 3,3 |
| GTIN | 4045197785169 |
| Clasa articolului | 11E |

Descriere**Execuție:**

Creat pentru utilizarea cu **viteze de aşchiere foarte mari**. Recomandat în special pentru maşini cu **putere redusă** şi turaţii mari.

- **Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.**
- **Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.**
- **Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.**

Un **tăiş subţire** şi **dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare** determină o **precizie mare de poziţionare şi de aliniere**. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.

Forma **HB**: Se precizează **Cod 122426**.

Forma **HE**: Se comandă **Cod 122425 + 129100HE**.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Număr de dinţi Z | 2 |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm ² | 0,12 mm/rot |
| Standard | DIN 6537 K |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Ø nominal D _c | 3,3 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Lungimea totală L | 62 mm |
| Toleranță Ø nominal | h7 |
| Toleranța arborelui | h6 |
| Lungimea canalului de așchii L _c | 20 mm |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 15,1 mm |
| Serie | Master Steel |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbura |
| Execuție | 4xD |
| Unghiul la vârf | 135 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Semistandard | da |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 220 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 75 m/min | M |
| Fontă | recomandat | 160 m/min | K |
| GGG | recomandat | 130 m/min | K |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |

Umiditate minimă

recomandat

Servicii

Coadă Tip HE

129100 HE