

Garant

GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroșare din carbură monobloc HPC, DLC, Ø e8 DC: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	202004 12
GTIN	4062406126001
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Cu strat de acoperire DLC sp² de ultimă generație.

Pentru degroșare și finisare.

Până la 2x D în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare silențioasă.

Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.

Posibil rampe până la 45°.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁ incl. degajare	36 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Avans f _z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,15 mm
Unghiul elicei	42 grad
Lungimea tăișului L _c	26 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,1 mm
Ø tăișului D _c	12 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø de degajare D ₁	11,8 mm

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Număr de dinți Z	3
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea totală L	83 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Rotunjire a colțurilor r _v	0,32 mm
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	W
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	550 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	450 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	200 m/min	N
PE-HD	recomandat	160 m/min	N

PA 66	recomandat	200 m/min	N
PEEK	recomandat	150 m/min	N
PF 31	recomandat	130 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	180 m/min	N
POM GF25	recomandat	160 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	150 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	130 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	300 m/min	N
Cu	recomandat	160 m/min	N
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB