

**HOLEX****Ramă de ferăstrău pentru metal cu bandă bimetal 24 dinți, Lungimea pânzei: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	580750 300
GTIN	4062406128579
Clasa articolului	52S

**Descriere****Execuție:**

**Cadru de ferăstrău robust** cu componente din aluminiu turnat. **Tensiunea maximă din pânză**, de până la 1500 N, poate fi reglată foarte ușor cu ajutorul piuliței de strângere integrate în mâner. **Fixare alternativă a pânzei la 40° pentru tăieri în fascicul.** Pânzele suplimentare de ferăstrău pot fi păstrate în corpul uneltei. Lungimea totală 405 mm.

Înălțime cadru 110 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

**Livrare:**

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal HOLEX Cod 582970.

**Descriere tehnică**

Dinți per inch	24
Lungimea pânzei	300 mm
Tip produs	Ramă de ferăstrău pentru metal

---

## Accesorii

Pânză de bomfaier unilateralăBimetal

582970