




Șurubelniță dinamometrică complet izolată, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	659953 4
GTIN	4013288206398
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner tip T din mai multe componente, conceput ergonomic, pentru o transmitere optimă a forței. Fiecare șurubelniță este reglată în prealabil la momentul potrivit **pentru fiecare mărime a șuruburilor**. Dimensiunea părții antrenante și momentul sunt imprimate pe capătul mânerului. La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră și tactilă. O **strângere suplimentară a șurubului nu este posibilă**. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină).

Mâner și tijă **complet izolate pentru valori de până la 1000 V** conform **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Adaptat pentru:

Șuruburi cu locaș hexagonal.

Descriere tehnică

Procedeu de măsurare	Moment
Momentul reglat	500 cNm
Semnal de declanșare	tactil
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±10 %

Serie	400 i VDE
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Momentul maxim	4 cNm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Feedback	de declanșare
Momentul reglat	5 Nm
Greutate	122 g
Tehnică de măsurare	mecanic
Lungimea totală L	141 mm
Citire comutabilă	Nm
Lungimea lamei	93 mm
Datele pot fi protocolate	nu
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Denumirea producătorului	400 i Hex
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică