

**HOLEX**

**Freză de șlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucișată Ø cozii 6 mm,  
Carbura, Tip: D0807**



## Date comandă

Numărul de comandă	GG5075 D0807
GTIN	4045197730749
Clasa articolului	GGN

## Descriere

### Execuție:

**Freze de șlefuire din carbură** cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare. Coada este realizată din oțel, dacă Ø este mai mare decât Ø cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât și pentru roboți industriali.

Ø cozii 6 mm.

Similar 540750. **Forma Sferic** (KUD).

### Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

### Conținut:

**10 Freze de șlefuire / Recipiente.**

### Notă:

**Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.**

## Descriere tehnică

Lungime cap $L_1$	6 mm
$\varnothing$ cap	8 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea totală	52 mm
Descrierea formei	Sferică
$\varnothing$ cozii	6 mm
Forma	D0807
Conținut	10
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Freze șlefuire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		

## Accesorii

Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip D0807

540750 D0807

