

Garant

Alezoare pentru mașini cu comandă numerică H7, neacoperită, Ø nominal DC mm resp. inch: 6,35



Date comandă

Numărul de comandă	162900 6,35
GTIN	4062406198190
Clasa articolului	110

Descriere

Execuție:

Model recomandat pentru mașinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu Ø cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o **concentricitate precisă și siguranța procesului. Nu este necesară achiziționarea de suporturi speciale.**

Cu tăiș lung și spiră pe stânga.

Până la $\leq \varnothing$ Ref. 1,7 cu 3 dinți; de la $\geq \varnothing$ Ref. 1,8 număr egal de dinți și distribuție inegală a dinților. Până la $\leq \varnothing$ Ref. 3,7 vârf de centrare pe ambele părți; de la $\geq \varnothing$ Ref. 3,8 găuri de centrare pe ambele părți.

Toleranță de fabricație, resp. toleranța tăișului alezoarelor conform DIN1420 pentru **toleranța H7 a alezajului.**

Notă:

Alezoare în **dimensiuni 1/100**, vezi **Cod 162902.**

Alezoare pentru **diametru și ajustaj conform informațiilor**, vezi **Cod 162951**

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
Lungime activă L_1	64 mm
Ø nominal D_c	6,35 mm
Lungimea tăișului L_c	28 mm
Număr de dinți Z	6
Ø cozii D_s	6 mm

Toleranță	H7
Lungimea totală L	101 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot
Ø recomandat pentru găurire în oțel < 750 N/mm ²	6,2 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Răcire interioară	nu
Coadă tip	DIN 1835 A cu h6
Utilizare la tipul de găurire	la gaură străpunsă
Inel colorat	verde
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	20 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	5 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	5 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Uni	recomandat		

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat

Accesorii

Alezoare pentru mașini cu comandă numerică H7 Ø nominal DC mm resp. inch 1/4	162900 1/4
------------------------------------------------------------------------------	------------