

HOLEX**Freză de șlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucișată Ø cozii 3 mm,
Carbura, Tip: C0613****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5691 C0613
GTIN	4045197731005
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Freze de șlefuire din carbură cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare. Coada este realizată din oțel, dacă Ø este mai mare decât Ø cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât și pentru roboți industriali.

Set de mini freze de șlefuire din carbură, Ø cozii 3 mm.

Similar 546910.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Conținut:

10 Freze de șlefuire / Recipiente.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	12,7 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Grad de finețe a danturii	mediu
Forma	C0613
Lungimea totală	44 mm
Ø cozii	3 mm
Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Ø cap	6,3 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Conținut	10
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		

Accesorii

Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip C0613

546910 C0613

