

**Disc de circular expert for Steel, Ø disc D: 210mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 583910 210    |
| GTIN               | 3165140737708 |
| Clasa articolului  | 54B           |

**Descriere****Execuție:**

Discuri de debitat de precizie din **oțel dur care amortizează zgomotele și vibrațiile**. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. **Stratul de acoperire** previne aderențele, păstrează discul frezei rece și îl protejează de coroziune. **Cepurile de carbură cu tăiere de precizie** garantează o durabilitate ridicată și cel mai bun rezultat la tăiere.

**Aplicație:**

Pentru **prelucrarea oțelului inoxidabil**. Ancorare specială a cepurilor din carbură în discurile de oțel împiedică ruperea cepurilor. Forma dinților: dinte plat trapezoidal (cu locaș), unghi de degajare neutru. Pentru ferăstraie pentru metal operate manual.

**Notă:**

**Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.**

**Descriere tehnică**

|                |        |
|----------------|--------|
| Ø              | 210 mm |
| Ø găurii       | 30 mm  |
| Număr de dinți | 48     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Lățime de tăiere B | 2 mm             |
| Tip produs         | Disc de circular |