

Garant**Disc rotativ de gravare Finisare, CU7025, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273722 2
GTIN	4062406133818
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,04 - 0,14 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Lățime de canelare w	2 mm
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 1,1 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Aplicația principală	P
Categorie	CU7025
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		