

Garant

Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 7,4 mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	122670 7,4
GTIN	4045197056658
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Deosebit de stabil datorită miezului întărit și a **profilului special**. Geometrie specială la vârful.

Concentricitate ridicată și durabilitate mare.

Calitate ridicată a găuririi.

Recomandare:**Adâncime maximă de găurire:**

Lungimea canalelor de evacuare a așchiilor (consultați tabelul) minus $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122675**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122670 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranță Ø nominal: h7

Număr de dinți Z: 2

Toleranță Ø nominal: h7

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 41,9 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Avans f pentru titan $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
Număr de dinți Z	2

Ø nominal D_c	7,4 mm
Avans f pentru titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/rot
Lungimea canalului de aşchii L_c	53 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	91 mm
Standard	DIN 6537
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	41,9 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	carbură
	6×D
Tip	FS
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	260 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	240 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	recomandat	160 m/min	N
Oţel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat	110 m/min	P
Oţel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	90 m/min	P
Oţel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	85 m/min	P

Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	35 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HE

129100 HE