

ESCHENBACH

**Lampă cu lupă varioLED+, Ø lentilei: 132mm****Date comandă**

Numărul de comandă	491655 132
GTIN	4048347905806
Clasa articolului	49A

**Descriere****Execuție:**

- Design ergonomic - consum redus de energie - LED-uri cu durabilitate mare (până la 50.000 ore de funcționare).
- Lampă cu lupă cu 84 de LED-uri durabile de înaltă performanță.
- Iluminare inelară sau iluminare segmentată reglabilă, cu 3 trepte de intensitate. Intensitatea iluminării inelare: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; iluminare segmentată: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Temperatura de culoare 6500 K.
- Valoare Ra 86.
- Putere de iluminare imediată completă - fără pâlpâire.
- Lentila ușoară PXM® asferică cu strat dur de acoperire cera-tec® cu 3,55 dpt/2x și Ø 132 mm permite un câmp vizual mare și oferă o imagine cu un contur clar, fără distorsiuni, pentru lucru odihnitor.
- Acoperire a lentilei rabatabilă și detașabilă.
- Schimbare rapidă între grosismet și vederea normală datorită lentilei cu „pendulare liberă”.
- Greutatea extrem de mică și 6 articulații permit orientarea optimă a capului lupei pentru fiecare situație – diverse posibilități de fixare.

**Livrare:**

Clemă de prindere pe masă pentru grosimi ale blatului de 18 – 74 mm.

**Accesorii opționale:**

Lentilă suplimentară 6 dpt/mărire de 2,5× cu Ø de 132 mm.

**Notă:**

Stativ și protecție pentru partea inferioară a lentilei, disponibile la cerere.

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

**Descriere tehnică**

Grosiment (× ori)	1,9
Ø lentilei	132 mm
Lungime braț articulat A	400 mm
Lungime braț articulat B	400 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lanternă cu lupă