

**TMSERROR, M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1855 M5
GTIN	4045197735096
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași).**Similar Cod 135855.****Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Ø găurii de centrare	4,2 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,8 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	6 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Lungimea totală L	70 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M5
Conținut	10

Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	11 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	4 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	12 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Tarod de mașină HSS-E Forma C M M5	135855 M5
------------------------------------	-----------