


TMSERROR, Ø h10 DC: 2mm

Date comandă

Numărul de comandă	GG1125 2
GTIN	4045197736017
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:
Similar Cod 207125.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	2 mm
Lungimea tăişului L_c	5 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,011 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în oțel < 900 N/mm ²	0,013 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	50 mm
Unghiul elicei	30 grad
Rază R	1 mm
Conținut	5
Strat de acoperire	TiAlN

Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h10
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Tip produs	Freză cu cap sferic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	350 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	320 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer

indicat în anumite condiții

Accesorii

Freze frontal-toroidale din carbură Ø DC 2 mm

207125 2