



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică Izolat VDE, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	726653 125
GTIN	4003773084099
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Mânere îmbrăcate în plastic pentru lucrări sub tensiune, **izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Din oțel inoxidabil (INOX).

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel superior, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere