



Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2”, Moment de torsiune maxim: 1100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654471 1100
GTIN	5060207566520
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- Aparat de verificare compact, ușor de utilizat.
- Fixare cu șuruburi pe suprafețele plane (masă, perete etc.).
- Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu ușurință chiar și în zonele de lucru slab iluminate.
- Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică.
- Unități de măsură: Nm.

Avantaj:

- Deservire extrem de ușoară (minimalizare a erorii).
- Recomandat și pentru utilizatori, care nu sunt „specialiști în calibrare”.
- Doar o tastă, pentru a aduce afișajul la 0.

Aplicație:

Reglarea și verificarea cheilor dinamometrice care declanșează, afișează și au rotire spre dreapta.

Precizie:

Eroare de măsurare procentuală $\pm 1\%$ pentru intervalul de măsurare 110-1100 Nm; $\pm 2\%$ pentru interval de măsurare mai mic de 110 Nm.

Livrare:

Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.

Descriere tehnică

Momentul maxim	1100 Nm
Domeniu de măsurare	50 - 1100 Nm
Adâncime aparat de afișare	132,5 mm
Adaptore pătrate	3/4 inch
Lățime aparat de afișare	140 mm
Greutate	3,5 kg
Înălțime aparat de afișare	120 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	100 - 240 V
Hexagon exterior	27 mm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020120 1000
---	-------------