

**Garant****Tool24 Locker – sistem de extindere, Tip: 300/14****Date comandă**

Numărul de comandă	979320 300/14
--------------------	---------------

GTIN	4062406134808
------	---------------

Clasa articolului	9SA
-------------------	-----

**Descriere****Execuție:**

Sistem de eliberare a articolelor cu sertare de diferite dimensiuni pentru asigurarea extragerii sigure și complet documentate a fiecărui articol. Sertarele, prin dimensiunile lor, permit depozitarea articolelor mari și dispun de posibilitatea încărcării acumulatorului. Un sistem de iluminat interior în serie cu LED ușurează atât identificarea în medii întunecoase a sertarelor cu deschidere automată, cât și extragerea propriu-zisă. Tija cu LED plasată de-a lungul sertarului ajută la procesele de extragere și de umplere.

Panourile perforate încorporate în ambele părți permit montarea flexibilă la variantele master a unui monitor tactil. De asemenea, pot fi montate cârligele și suporturile Easyfix, precum și toate celelalte accesorii pentru panouri perforate, din catalogul nostru.

Sistemul master poate fi extins și combinat cu alte sisteme de extindere din oricare variantă de hardware Tool24. Sistem de eliberare individuală pentru articole de dimensiune medie.

**Aplicație:**

Sistemul automat de eliberare individuală pentru depozitarea și administrarea inclusiv ale articolelor voluminoase, cum ar fi EPP, scule electrice și manuale sau cutii de scule din plastic L-BOXX®.

**Echipare:**

Număr sertare × înălțime mm: 12 × 220; 2 × 300

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, părțile frontale antracit RAL 7016 **acoperite cu strat de vopsea pulbere.**

**Notă:**

Toate sertarele sunt pregătite pentru alimentarea cu curent care trece prin tunelul tehnic. Conexiunea dispozitivelor individuale de încărcare trebuie realizată de către client. Informațiile din datele tehnice privind greutatea se referă doar la dulapurile sistemului de extindere, așadar fără calculator și fără ecran.

Sertare cu fereastră de vizualizare, sunt posibile culori și dimensiuni personalizate (dimensiuni ale sertarelor, lățimea și adâncimea dulapului).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați consultantul de specialitate!

## Descriere tehnică

Înălțime	1965 mm
Lățime	800 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	200 kg
Număr de compartimente	14
Capacitate portantă per compartiment	25 kg
Adâncime utilă compartiment	450 mm
Lățime utilă compartiment	300 mm
Înălțime utilă compartiment (1)	220 mm
Înălțime utilă compartiment (2)	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem de eliberare a mărfurilor