



## Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M18FSX-12



### Date comandă

Numărul de comandă	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator** pentru lucrări în locuri greu accesibile.

- **Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse și protecție la suprasarcină.**
- **Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.**

#### Livrare:

Cu geantă de transport HD Box, 1x acumulator High Output 18V / 12 Ah, încărcător rapid și pânză de ferăstrău tip sabie.

#### Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Descriere tehnică

Capacitate acumulator	12 Ah
Greutate	5,5 kg

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Număr de curse	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Lungimea cursei	28,6 mm
Vibrație maximă conform EN	22,2 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Particularitate	FIXTEC, LED
Denumirea producătorului	M18FSX-121C
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
--	--------------