

**Mini-freze din carbură, TiAlN, Ø e8 DC: 1,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1844 1,2
GTIN	4062406199982
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Coadă similară **DIN 6535 HB**. Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Similar Cod Z11842 (articol succesori la Cod 201842).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Unghiul elicei	30 grad
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø tăişului D_c	1,2 mm
Lungimea tăişului L_c	2 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,005 mm
Forma cozii	HA
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	38 mm

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Ø cozii D_s	3 mm
Factor de corectare pentru v_c	1,25
Conținut	5
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la frezare laterală
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	recomandat