



## Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	320652 6
GTIN	4062406200312
Clasa articolului	32L

### Descriere

#### Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Execuție ușoară cu carcasă subțire.**
- **Echizat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

#### Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

#### Aplicație:

În special pentru prelucrarea pieselor mici și foarte mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcasei D: 88 mm

Lungime utilă B: 126,5 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 40 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 50,5 mm

Turație maximă: 3000 min<sup>-1</sup>

### Descriere tehnică

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	40 mm
----------------------------------	-------

Turație maximă	3000 min <sup>-1</sup>
Lungimea vârfului C	50,5 mm
Con Morse	MK6
Lungime utilă B	126,5 mm
Bătaie radială maximă	0,006 mm
Pentru piese cu greutate de	2000 kg
Ø carcsei D	88 mm
Tip produs	Vârf de centrare