

Garant**Disc de debitat, model ultraperformant X-LOCK EXTRA ÎNGUST, INOX, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă

563273 125

GTIN

4062406151720

Clasa articolului

51M

Descriere**Execuție:**Tip special pentru **INOX**.

Model ultraperformant nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**.

Grosimea redusă a discului permite tăierea **foarte rapidă și fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură.**

Schimbare rapidă, fără scule a discului cu sistem X-LOCK.

Specificație:**A60R-BF.****Notă:**

Discurile de debitat X-LOCK sunt compatibile cu variantele de jos și pot fi folosite și pe polizoare unghiulare convenționale.

Descriere tehnică

Ø discurilor

125 mm

Lățimea discului	1 mm
Descrierea formei	drept
Ø găurii	22,23 mm
Specificație	A60R-BF
Serie	Sistem X-LOCK
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

