



Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 3



Date comandă

Numărul de comandă	320652 3
GTIN	4062406200282
Clasa articolului	32L

Descriere

Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Execuție ușoară cu carcasă subțire.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

În special pentru prelucrarea pieselor mici și foarte mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcasei D: 49 mm

Lungime utilă B: 79 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 25 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 29,5 mm

Turație maximă: 5000 min⁻¹

Descriere tehnică

Bătaie radială maximă	0,006 mm
-----------------------	----------

Lungime utilă B	79 mm
Con Morse	CM3
Lungimea vârfului C	29,5 mm
Pentru piese cu greutate de	500 kg
Ø carcusei D	49 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	25 mm
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Tip produs	Vârf de centrare