

Garant**RNGN 120700, KU7415, Domeniu de utilizare: S**

Date comandă

Numărul de comandă	255774 S
GTIN	4045197815552
Clasa articolului	21H

Descriere

RNGN 120700 S Modelul muchiilor așchietoare: 0,05 mm × 20°

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,3 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 300 m/min

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	S
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Modelul muchiilor așchietoare	0,05 mm × 20°
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	300 m/min
Categorie	KU7415
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	S
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RNGN 120700
Numărul de schimbări / tășuri	16
Caracteristici nume produs	KU7415
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	300 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		