



Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ Plus“, Momentul maxim: 3 N·m



Date comandă

Numărul de comandă	654475 3
GTIN	5060207562553
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- **3 moduri de folosire: Afișaj sincron (Track), Recunoașterea punctului unghiular (First-Peak), Afișarea valorii de vârf (Final-Peak).**
- **Indicație simplă a unui moment cu toleranțe.**
- **Unități de măsură: N·m, lbf·ft, lbf·in.**

Afișaj LED mare, ușor lizibil. Transferul de date este posibil prin cablu de conexiune RS232C.

Avantaje:

3 LED-uri pentru o vizualizare rapidă și ușoară a statusului.

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare RS232C (la PC resp. Imprimantă) și alimentator, în cutie robustă din material plastic.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ± 1 %

Domeniu de măsurare: 0,1 - 3 N·m

Lățime aparat de afișare: 175 mm

Înălțime aparat de afișare: 64 mm

Adâncime aparat de afișare: 72 mm

Greutate: 2,6 kg
Adaptore pătrate: 1/4 inch

Descriere tehnică

Adaptore pătrate	1/4 inch
Adâncime aparat de afișare	72 mm
Greutate	2,6 kg
Adaptor hexagonal	1/4 inch
Lățime aparat de afișare	175 mm
Momentul maxim	3 N·m
Domeniu de măsurare	0,1 - 3 N·m
Înălțime aparat de afișare	64 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Interfață	Interfață RS232C
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4

Servicii

Calibrare Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	018860 400/2
Calibrare DAkkS Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	018840 1000/2

Accesorii

Software pentru monitorizarea cheilor dinamometrice	654270
RS232 Cablu de conectare la PC	654344