



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile cu clemă, KW, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	726661 125
GTIN	4003773025191
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire, cu tășuri rectificate precis, fără mini teșitură. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	da
Tip produs	Clește de tăiere