



Clește pentru electronică lustruit oglindă, înclinat la 27°, FW, Lungimea totală: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	726960 115
GTIN	4003773017844
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Lustruirea de oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manșoane albastre / roșii din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tăisuri călite prin inducție.

Descriere tehnică

Lungimea de tăiere	12 mm
Lungimea totală	115 mm
Lățimea capului	10,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	1,5 mm
Mini teșitură	Teșire fină
Articulație	introdus, fără joc
Cap	înclinat la 27°

Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 56 HRC)
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Suprafață	lustruit
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere