



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, $\varnothing D$ / Număr de dinți Z: 40/7mm



Date comandă

Numărul de comandă	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

$\varnothing D_3$	33 mm
\varnothing tăişului D_c	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1 mm
Număr de dinți Z	7
\varnothing orificiu prindere	16 mm
Răcire interioară	da
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	73 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	78 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	31,3 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,55 grad
Unghi de reglare κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------