

## Garant

### Alezoare pentru mașini cu comandă numerică, neacoperită, Ø nominal DC: 5,39mm



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 162902 5,39   |
| GTIN               | 4062406139964 |
| Clasa articolului  | 110           |

#### Descriere

##### Execuție:

Alezoare precum 162900, totuși la o dimensiune de 1/100.

**Model recomandat pentru mașinile cu comandă numerică** similar DIN 212 cu Ø cozii cilindrice, recomandat pentru **prindere standardizată** în special în **mandrină reglabilă cu prindere hidraulică** sau în mandrina **de mare precizie**. Pentru o **concentricitate precisă** și **siguranța procesului**. **Nu este necesară achiziționarea de suporturi speciale.**

Cu tăiș lung și spiră pe stânga.

##### Informații privind toleranțele:

Mărimea 1,01 – 5,5: toleranță de fabricație sau a tăișului **0 / +0,004 mm**.

Mărimea 5,51 – 12,05: toleranță de fabricație sau a tăișului **0 / +0,005 mm**.

##### Exemplu de comandă:

Ø dorit 6,24 mm - date comandă: Cod articol 162902 6,24.

Se livrează alezor de 6,24 mm cu o toleranță de 0 / +0,005 mm.

Timpul de livrare diferă în funcție de disponibilitatea din stoc și este de max. 1 săptămână lucrătoare.

Consultați tabelul de mai jos (pagina 231) pentru a găsi diametrul pentru ajustarea dorită. Deseori alezorul acoperă și alte ajustări, deoarece toleranțele se pot suprapune.

##### Notă:

Pentru alezoare cu valoare întreagă și dimensiuni de 1/10 pentru **toleranță H7** consultați **Cod 162900**.

Pentru alezoare cu alte diametre și **toleranțe conform specificațiilor** consultați **Cod 162951**.

#### Descriere tehnică

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø cozii D <sub>s</sub> | 6 mm |
|------------------------|------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Toleranță                                    | 0 / 0,004           |
| Avans $f$ pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,2 mm/rot          |
| Ø nominal $D_c$                              | 5,39 mm             |
| Lungimea tăișului $L_c$                      | 26 mm               |
| Număr de dinți $Z$                           | 6                   |
| Lungimea totală $L$                          | 93 mm               |
| Lungime activă $L_1$                         | 56 mm               |
| Adaos de alezat în Ø                         | 0,1 mm              |
| Strat de acoperire                           | neacoperită         |
| Materialul sculei                            | HSS E               |
| Standard                                     | Normă de fabricație |
| Răcire interioară                            | nu                  |
| Coadă tip                                    | DIN 1835 A cu h6    |
| Utilizare la tipul de găurire                | la gaură străpunsă  |
| Inel colorat                                 | verde               |
| Tip produs                                   | Alezor              |

## Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | $V_c$    | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu                          | recomandat                  | 20 m/min | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | recomandat                  | 20 m/min | N       |
| Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 15 m/min | P       |
| Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 10 m/min | P       |
| Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 7 m/min  | P       |
| Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | recomandat                  | 5 m/min  | P       |
| Oțel $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | indicat în anumite condiții | 4 m/min  | P       |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 5 m/min  | M       |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$  | indicat în anumite condiții | 5 m/min  | M       |

|                            |                             |          |   |
|----------------------------|-----------------------------|----------|---|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții | 5 m/min  | S |
| GG(G)                      | indicat în anumite condiții | 5 m/min  | K |
| CuZn                       | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Uni                        | recomandat                  |          |   |
| Ulei                       | recomandat                  |          |   |
| Umiditate maximă           | recomandat                  |          |   |