

Garant**RC.X 1003, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1003 HB7020 Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire