



Mașină de găurit cu două viteze, Tip: 720554



Date comandă

Numărul de comandă	075150 720554
GTIN	4014586882512
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit manuală compactă cu două trepte de putere pentru găurire, adâncire, filetare și înșurubare.
- Reglare electronică progresivă a turației, pentru o găurire și înșurubare ușoare.
- Comutator integrat cu schimbător de sens pentru manevrare confortabilă.

Mâner suplimentar cu forma mâinii pentru o prindere sigură (adecvat formei).

Avantaj:

Reglare progresivă electronică a turației.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, 1 mâner suplimentar.

Notă:

Burghiile elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	25 mm
Putere absorbită	500 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	35 mm
Denumirea producătorului	BOP 10-2
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	10 mm

Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	8 mm
Greutate	2 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 700 min ⁻¹
Interval de turație treapta 2	0 - 2250 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit