



## Accesorii pentru menghină cu fixare de înaltă presiune pentru mașini CNC TITAN 2, Tip: 160M



### Date comandă

Numărul de comandă	361302 160M
GTIN	4250364402903
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Execuție:

Ghidaj călit prin inducție. Partea laterală, superioară și inferioară rectificată.

#### Caracteristică:

Dispozitiv de prindere pentru sistem de prindere modular.

**Cursă mărită a forței pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinație cu funcția de tragere în jos.**

Bacuri cu șuruburi cilindrice M12.

Plajă de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.

Este posibilă prinderea aproape de fibra neutră.

Bacurile de prindere a modelelor anterioare sunt compatibile.

Orificiu de ieșire pentru lichidul de răcire și așchii. Canale de pană precise.

Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat și pentru extensie.

Forță maximă de strângere 40 kN.

#### Caracteristică:

Utilizare verticală.

#### Avantaj:

Menghină multifuncțională, precisă, puternică.

- **Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul șurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forței.**
- **Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părțile.**

#### Funcționare:

**Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm).** Cu șurub special de înaltă presiune și amplificator mecanic de putere.

#### Aplicație:

**Pentru prinderea convențională, prinderea cu bride și prinderea prin tragere în jos.**

Prinderea **semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacăra oxiacetilenică sau cu pânză bandă** prin pătrunderea **elementelor de strângere schimbabile și călite** în piesă. Recomandat pentru toate materialele până la o rezistență de 1000 N/mm<sup>2</sup>. Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.

**Livrare:**

Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4 gheare de strângere.

**Accesorii opționale:**

- **Bacuri Cod 361331 – 361970.**
- **Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60.**
- **Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a bacurilor Xtric Cod 361293 și 361294 Ref. 125.**
- **Plăci adaptoare Cod 361297 și 361298 Ref. 125**

**Notă:**

Este posibilă creșterea capacității de strângere prin corpul de bază Cod 360420 Ref. 160.

## Descriere tehnică

Tip	160M
Lungimea totală L	587 mm
f	21 mm
Înălțime corp de bază c	115 mm
Canal transversal	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
Greutate	68 kg
Lățimea corpului de bază B	164 mm
Canal longitudinal	20 mm
r	164 mm
Lungimea corpului de bază a	530 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Titan2/TitanSense
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Bacuri pentru prelucrări în 5 axe Pentru tip FIX	361361 FIX
Valiză set de bacuri cu fixare prin împingere în jos Pentru tip 1	361346 1
Bac în trepte pentru elemente de prindere mobil Pentru tip 160	361347 160
Bacuri pentru prelucrări în 5 axe Pentru tip MOBIL	361361 MOBIL
Valiză set de bacuri cu fixare prin împingere în jos Pentru tip 2	361346 2
Element de prindere din carbură, înălțime 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Bac în trepte pentru elemente de prindere fix Pentru tip 160	361348 160
Cutie set pentru bacuri pentru prelucrări în 5 axe	361365
Opritor	360555
Element de prindere cu 2 vârfuli, cu înălțime 5,2 – 6,7 mm Tip	361240